

Bandas e Cintas Abrasivas para Polidora de Rolos e Cintas



Bandas e Cintas de Lixa de Zircônio

Descrição do Produto

- Remoção de riscos profundos, ferrugem, camadas oxidadas, remoção e aperfeiçoamento de soldadura;
- Material: Lixa de Zircônio com poliéster e algodão.
- Aplicável em todos os metais. Especialmente indicado para aço inoxidável.

Dimensões disponíveis

GRÃO	BANDA	CINTA	
	100 x 289 mm	40 x 760 mm	40 x 780 mm
40	●	●	—
60	●	●	●
80	●	●	●
120	●	●	●
220	—	●	—



Bandas e Cintas de Lixa de Óxido de Alumínio

Descrição do Produto

- Remoção de riscos profundos, ferrugem, camadas oxidadas, remoção e aperfeiçoamento de soldadura;
- Material: Lixa de Óxido de Alumínio com poliéster e algodão.
- Aplicável em todos os metais.

Dimensões disponíveis

GRÃO	BANDA	CINTA
	100 x 289 mm	40 x 760 mm
40	●	●
60	●	●
80	●	●
120	●	●
180	●	—
220	—	●



Bandas e Cintas de Lixa Trizac™

Descrição do Produto

- Permite uma remoção elevada de material, deixando um acabamento super-polido;
- Remoção de riscos profundos e preparação de peças para acabamentos polido ou espelhado;
- Material: Nova estrutura de grão (forma piramidal);
- Aplicável em todos os metais.

Dimensões disponíveis

GRÃO	BANDA	CINTA
	100 x 289 mm	40 x 760 mm
A-100 (220)	●	●
A-65 (320)	●	●
A45-(400)	●	●
A-30 (600)	●	●
A-16 (1200)	●	●
A-06 (2000)	●	●

PRODUTOS ASSOCIADOS

Polidora de rolos e cintas

EPI

Spray de Inox P 30

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscara de proteção.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todo os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os rolos somente em máquinas devidamente preparadas e adequadas para o efeito.

Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a polidora. Não aplique força demasiada no rolo.

Condições de armazenamento

Armazene os rolos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes.

Embalagens e informação logística

A Banda de Lixa de Zircónio é embalada individualmente.

As Cintas de Lixa de Zircónio são embaladas em caixas de 10 unidades.

A Banda de Lixa de Óxido de Alumínio é embalada individualmente.

As Cintas de Lixa de Óxido de Alumínio são embaladas em caixas de 10 unidades.

As Bandas e Cintas de Lixa Trizac™ são embaladas em caixas de 5 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	GRÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	QTD. EMBALAGEM
007340294040	Banda de Lixa de Zircónio	Banda	40	100 mm	289 mm	1 Uni.
007340294060	Banda de Lixa de Zircónio	Banda	60			1 Uni.
007340294080	Banda de Lixa de Zircónio	Banda	80			1 Uni.
007340294120	Banda de Lixa de Zircónio	Banda	120			1 Uni.
007330760040	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	40	40 mm	760 mm	10 Uni.
007330760060	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	60			10 Uni.
007330760080	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	80			10 Uni.
007330760120	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	120			10 Uni.
007330760220	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	220			10 Uni.
007330780060	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	60	40 mm	780 mm	10 Uni.
007330780080	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	80			10 Uni.
007330780120	Cinta de Lixa de Zircónio	Cinta	120			10 Uni.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	GRÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	QTD. EMBALAGEM QTY
007341294040	Banda de Lixa de Óxido de Alumínio	Banda	40	100 mm	289 mm	1 Uni.
007341294060	Banda de Lixa de Óxido de Alumínio	Banda	60			1 Uni.
007341294080	Banda de Lixa de Óxido de Alumínio	Banda	80			1 Uni.
007341294120	Banda de Lixa de Óxido de Alumínio	Banda	120			1 Uni.
007341294180	Banda de Lixa de Óxido de Alumínio	Banda	180			1 Uni.
007331760040	Cinta de Lixa de Óxido de Alumínio	Cinta	40	40 mm	760 mm	10 Uni.
007331760060	Cinta de Lixa de Óxido de Alumínio	Cinta	60			10 Uni.
007331760080	Cinta de Lixa de Óxido de Alumínio	Cinta	80			10 Uni.
007331760120	Cinta de Lixa de Óxido de Alumínio	Cinta	120			10 Uni.
007331760220	Cinta de Lixa de Óxido de Alumínio	Cinta	220			10 Uni.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	GRÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	QTD. EMBALAGEM
007343294001	Banda de Lixa Trizac™	Banda	A-100 (220)	100 mm	289 mm	5 Uni.
007343294002	Banda de Lixa Trizac™	Banda	A-65 (320)			5 Uni.
007343294003	Banda de Lixa Trizac™	Banda	A-45 (400)			5 Uni.
007343294004	Banda de Lixa Trizac™	Banda	A-30 (600)			5 Uni.
007343294005	Banda de Lixa Trizac™	Banda	A-16 (1200)			5 Uni.
007343294006	Banda de Lixa Trizac™	Banda	A-06 (2000)			5 Uni.
007333760100	Cinta de Lixa Trizac™	Cinta	A-100 (220)	40 mm	760 mm	5 Uni.
007333760320	Cinta de Lixa Trizac™	Cinta	A-65 (320)			5 Uni.
007333760400	Cinta de Lixa Trizac™	Cinta	A-45 (400)			5 Uni.
007333760600	Cinta de Lixa Trizac™	Cinta	A-30 (600)			5 Uni.
007333761200	Cinta de Lixa Trizac™	Cinta	A-16 (1200)			5 Uni.
007333762000	Cinta de Lixa Trizac™	Cinta	A-06 (2000)			5 Uni.