

DCSC3D2 Dobradiça Clip-On c/ Soft-Close 3D - 2 vias



Descrição do Produto

Dobradiça clip-on com soft-close com a característica de ser afinável em 3D, de 2 Vias.

Esta dobradiça de elevada qualidade, durabilidade e de fácil montagem garante um silencioso e suave fecho das portas de móveis.


Graças a duas tampas niqueladas que seguem juntamente com as dobradiças (uma para o braço e outra para o copo), a dobradiça fica com um acabamento e aparência excelentes.

DCSC3D2-16 - CL Calço

Características

- Dobradiça com 2 vias
- Graças ao sistema de clip-on, é de muito fácil montagem e desmontagem;
- Ângulo de abertura de 110°;
- Com sistema soft-close (fecho suave);
- Diâmetro do copo da dobradiça: 35 mm;
- Profundidade do copo da dobradiça: 11,5 mm;
- Espessura da porta: 16 a 28 mm;
- Cobertura: 17 a 21 mm;
- Material: Aço niquelado;
- Distância entre o rebordo da porta e os furos da dobradiça: 3 a 7 mm;
- Parafuso excêntrico que permite afinação na vertical;
- Inclui tampa niquelada para o braço da dobradiça;
- Inclui tampa niquelada para o copo da dobradiça.

(1 unidade por embalagem individual com dobradiça + calço + tampas)



DCSC3D2-08 - MC Calço

Características

- Dobradiça com 2 vias
- Graças ao sistema de clip-on, é de muito fácil montagem e desmontagem;
- Ângulo de abertura de 110°;
- Com sistema soft-close (fecho suave);
- Diâmetro do copo da dobradiça: 35 mm;
- Profundidade do copo da dobradiça: 11,5 mm;
- Espessura da porta: 16 a 28 mm;
- Cobertura: 8 a 12 mm;
- Material: Aço niquelado;
- Distância entre o rebordo da porta e os furos da dobradiça: 3 a 7 mm;
- Parafuso excêntrico que permite afinação na vertical;
- Inclui tampa niquelada para o braço da dobradiça;
- Inclui tampa niquelada para o copo da dobradiça.

(1 unidade por embalagem individual com dobradiça + calço + tampas)



DCSC3D2-00 - CT Calço

Características

- Dobradiça com 2 vias
- Graças ao sistema de clip-on, é de muito fácil montagem e desmontagem;
- Ângulo de abertura de 110°;
- Com sistema soft-close (fecho suave);
- Diâmetro do copo da dobradiça: 35 mm;
- Profundidade do copo da dobradiça: 11,5 mm;
- Espessura da porta: 16 a 28 mm;
- Cobertura: - 3 a 1 mm;
- Material: Aço niquelado;
- Distância entre o rebordo da porta e os furos da dobradiça: 3 a 7 mm;
- Parafuso excêntrico que permite afinação na vertical;
- Inclui tampa niquelada para o braço da dobradiça;
- Inclui tampa niquelada para o copo da dobradiça.

(1 unidade por embalagem individual com dobradiça + calço + tampas)



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Fácil montagem e desmontagem graças ao Clip-On
- ✓ Fecho suave graças ao soft-close
- ✓ Tampas incluídas
- ✓ Afinação 3D

PRODUTOS ASSOCIADOS


Parafusos AGL

Aparafusadora PECOL



Batentes Autocolantes

Bits

Dados técnicos





DCSC 3D - 16 Cobertura total





D	K	3	4	5	6	7	
H		0	17	18	19	20	21

DCSC 3D - 08 Meia cobertura



D	K	3	4	5	6	7	
H		0	8	9	10	11	12

DCSC 3D - 00 Cobertura interior



D	K	3	4	5	6	7	
H		0	3	2	1	0	-1

Embalagens e informação logística

As dobradiças vêm embaladas em caixas de cartão.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
scpindustria@pecol.pt / +351 234 612 900

Garantia

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD EMB.
004202016001	DCSC3D2-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço 3D-2Vias PREMIUM	100
004202000001	DCSC3D2-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço 3D-2Vias PREMIUM	100
004202008001	DCSC3D2-16 Dobradiça Clip-On Soft-Close CT calço 3D-2Vias PREMIUM	100

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.